

## Stergrepen • DIN 6336 lichtmetaal EH 24660.




### Productbeschrijving

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.


### Materiaal

- Greep**
- aluminium, ongepolijst
  - aluminium, gepolijst


### Tekening





Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Afmetingen						[g]	Artikelnr.
				d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>		
[mm]											
<b>onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst</b>											
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	245	24660.0080
<b>met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst</b>											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0280
<b>met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst</b>											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0380
<b>met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst</b>											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0480
<b>met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst</b>											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Afmetingen						[g]	Artikelnr.	
				d <sub>5</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>			
<b>met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst</b>												
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	32	<a href="#">24660.0740</a>
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	62	<a href="#">24660.0750</a>
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	109	<a href="#">24660.0763</a>
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	218	<a href="#">24660.0780</a>
<b>met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, gepolijst</b>												
40	14	–	M 8	–	–	25	–	–	15	–	33	<a href="#">24660.0840</a>
50	18	–	M10	–	–	32	–	–	18	–	63	<a href="#">24660.0850</a>
63	20	–	M12	–	–	40	–	–	22	–	118	<a href="#">24660.0863</a>
80	25	–	M16	–	–	50	–	–	28	–	227	<a href="#">24660.0880</a>

### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."