

Stergrepen • DIN 6336 kunststof EH 24670.



Productbeschrijving

Materiaal


Bus

- messing
- staal, galvanisch verzinkt
- RVS A2

Greep

- thermohardende kunststof PF 31, zwart
vergelijkbaar met RAL 9005


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen						max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₄	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃			
met schroefdraadbus, vorm K, messing								
20	M 4	10	7	13	6,5	110	3,4	24670.0220
met schroefdraadbus, vorm K, Staal								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	24670.0225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	24670.0232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	24670.0240
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	24670.0250
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	24670.0263
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	24670.0280
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	24670.1225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	24670.1232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	24670.1240
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	24670.1250
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	24670.1263
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	24670.1280

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."