

Stergreep met draadeind • Roestvast staal

EH 24690.



Productbeschrijving

Materiaal

Greep
• RVS 1.4301, mat gestraald


Schroef
• RVS 1.4301

Meer informatie

Opmerkingen

greep: plaat diepgetrokken. **naaf:** stomp opgelast

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	l	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
			d ₃	h ₁ ~	h ₂ ~		
			[mm]				
40	M 8	20	14	24,0	12,0	50	24690.0140
40	M 8	30	14	24,0	12,0	55	24690.0142
40	M 8	40	14	24,0	12,0	57	24690.0144
50	M10	20	18	30,0	16,5	95	24690.0150
50	M10	30	18	30,0	16,5	97	24690.0152
50	M10	40	18	30,0	16,5	102	24690.0154
60	M12	30	20	37,5	20,0	155	24690.0160
60	M12	40	20	37,5	20,0	162	24690.0162
60	M12	50	20	37,5	20,0	169	24690.0164

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."