

Kruisgreepschroeven • vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal EH 24731.



Productbeschrijving

Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

Materiaal


Greep

- roestvast staal, mat gestraald

Schroef

- RVS 1.4305

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
		l ~ [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
40	M 8	20	14	25	13	76	24731.0005
40	M 8	25	14	25	13	70	24731.0010
40	M 8	30	14	25	13	70	24731.0015
40	M 8	40	14	25	13	82	24731.0020
50	M10	20	18	32	18	135	24731.0025
50	M10	25	18	32	18	138	24731.0030
50	M10	30	18	32	18	138	24731.0035
50	M10	45	18	32	18	160	24731.0040
50	M10	55	18	32	18	149	24731.0045
63	M12	30	20	40	23	249	24731.0050
63	M12	40	20	40	23	240	24731.0055
63	M12	50	20	40	23	250	24731.0060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."