

Vlakke kartelmoeren • DIN 467

EH 24760.



Productbeschrijving

Kartelmoeren zijn zeer veelzijdig. Er zijn drie materiaalvarianten voor verschillende eisen beschikbaar.

- Staal, gezwart
- Staal, verzinkt door galvanisatie
- Roestvast staal

Kartelmoeren kunnen gemakkelijk met de hand worden vast- of losgedraaid. De geribbelde buitenkant van de moer voorkomt het wegglijden van de vingers bij het vast- of losmaken. De platte kartelmoeren zijn vervaardigd volgens DIN 467.

Materiaal

- staal, gezwart, kwaliteit 5
- Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
- RVS 1.4305, mat gestraald

Meer informatie


Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Overige producten

- Hoge Kartelmoeren, DIN 466

Tekening



Bestelinformatie


d ₁	d ₂	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
		d ₃ [mm]	h	k		
staal, gezwart						
M 3	12	6	3	2,5	2,1	24760.0030
M 4	16	8	4	3,5	5,1	24760.0040
M 5	20	10	5	4,0	9,4	24760.0050
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0060
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0080
M10	36	20	10	8,0	61,0	24760.0100
M12	40	22	12	10,0	92,0	24760.0120¹⁾
staal, galvanisch verzinkt						
M 3	12	6	3	2,5	2,0	24760.0430
M 4	16	8	4	3,5	5,0	24760.0440
M 5	20	10	5	4,0	9,0	24760.0450
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0460
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0480
M10	36	20	10	8,0	62,0	24760.0500
M12	40	22	12	10,0	92,0	24760.0512¹⁾

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

d ₁	d ₂	Afmetingen			k	[g]	Artikelnr.
		d ₃ [mm]	h				
RVS 1.4305							
M 3	12	6	3	2,5	2,1	24760.0230	
M 4	16	8	4	3,5	5,1	24760.0240	
M 5	20	10	5	4,0	9,4	24760.0250	
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0260	
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0280	
M10	36	20	10	8,0	61,0	24760.0300	

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.