

Vlakke kartelschroeven • DIN 653

EH 24770.



Productbeschrijving

Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).

Materiaal


- staal, gezwart, kwaliteit 5.8
- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
- RVS 1.4305, mat gestraald

Meer informatie

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	l	Afmetingen		k	[g]	Artikelnr.
		[mm]				
staal, gezwart, kwaliteit 5.8						
M 3	6		12	2,5	2,3	24770.0072
M 3	8		12	2,5	2,4	24770.0073
M 3	10		12	2,5	2,5	24770.0074
M 3	16		12	2,5	2,7	24770.0077
M 3	20		12	2,5	2,9	24770.0079
M 4	8		16	3,5	5,6	24770.0092
M 4	10		16	3,5	5,7	24770.0093
M 4	12		16	3,5	6,1	24770.0094
M 4	16		16	3,5	6,2	24770.0096
M 4	20		16	3,5	6,6	24770.0098
M 4	25		16	3,5	7,1	24770.0100
M 5	10		20	4,0	10,0	24770.0112
M 5	12		20	4,0	11,0	24770.0113
M 5	16		20	4,0	12,0	24770.0115
M 5	20		20	4,0	12,0	24770.0117
M 5	25		20	4,0	12,0	24770.0119
M 5	30		20	4,0	13,0	24770.0121
M 6	12		24	5,0	18,0	24770.0132
M 6	16		24	5,0	20,0	24770.0134
M 6	20		24	5,0	21,0	24770.0136
M 6	25		24	5,0	21,0	24770.0138
M 6	30		24	5,0	22,0	24770.0140

d ₁	Afmetingen			k	[g]	Artikelnr.
	l	d ₂	[mm]			
M 6	40	24		5,0	23,0	24770.0142
M 8	16	30		6,0	36,0	24770.0152
M 8	20	30		6,0	37,0	24770.0154
M 8	25	30		6,0	39,0	24770.0156
M 8	30	30		6,0	40,0	24770.0158
M 8	35	30		6,0	42,0	24770.0160
M 8	40	30		6,0	44,0	24770.0161
M10	20	36		8,0	71,0	24770.0172
M10	25	36		8,0	72,0	24770.0174
M10	30	36		8,0	76,0	24770.0176
M10	35	36		8,0	78,0	24770.0178
M10	40	36		8,0	80,0	24770.0180
staal, galvanisch verzinkt						
M 3	6	12		2,5	2,0	24770.0472
M 3	8	12		2,5	2,0	24770.0473
M 3	10	12		2,5	3,0	24770.0474
M 3	16	12		2,5	3,0	24770.0477
M 3	20	12		2,5	3,0	24770.0479
M 4	8	16		3,5	6,0	24770.0492
M 4	10	16		3,5	6,0	24770.0493
M 4	12	16		3,5	6,0	24770.0494
M 4	16	16		3,5	7,0	24770.0496
M 4	20	16		3,5	7,0	24770.0498
M 4	25	16		3,5	7,0	24770.0500
M 5	10	20		4,0	10,0	24770.0512
M 5	12	20		4,0	11,0	24770.0513
M 5	16	20		4,0	12,0	24770.0515
M 5	20	20		4,0	12,0	24770.0517
M 5	25	20		4,0	14,0	24770.0519
M 5	30	20		4,0	13,0	24770.0521
M 6	12	24		5,0	19,0	24770.0532
M 6	16	24		5,0	19,0	24770.0534
M 6	20	24		5,0	20,0	24770.0536
M 6	25	24		5,0	20,0	24770.0538
M 6	30	24		5,0	20,0	24770.0540
M 6	40	24		5,0	23,0	24770.0542
M 8	16	30		6,0	35,0	24770.0552
M 8	20	30		6,0	38,0	24770.0554
M 8	25	30		6,0	35,0	24770.0556
M 8	30	30		6,0	35,0	24770.0558
M 8	35	30		6,0	43,0	24770.0560
M 8	40	30		6,0	40,0	24770.0561
M10	20	36		8,0	72,0	24770.0572
M10	25	36		8,0	74,0	24770.0574
M10	30	36		8,0	76,0	24770.0576
M10	35	36		8,0	76,0	24770.0578
M10	40	36		8,0	80,0	24770.0580
RVS 1.4305						
M 4	8	16		3,5	5,6	24770.0292
M 4	10	16		3,5	5,7	24770.0293
M 4	12	16		3,5	6,1	24770.0294
M 4	16	16		3,5	6,2	24770.0296
M 5	10	20		4,0	10,0	24770.0312
M 5	12	20		4,0	11,0	24770.0313
M 5	16	20		4,0	12,0	24770.0315
M 5	20	20		4,0	12,0	24770.0317
M 6	12	24		5,0	18,0	24770.0332
M 6	16	24		5,0	20,0	24770.0334
M 6	20	24		5,0	21,0	24770.0336
M 6	25	24		5,0	21,0	24770.0338
M 8	16	30		6,0	36,0	24770.0352
M 8	20	30		6,0	37,0	24770.0354

d ₁	Afmetingen			k	 [g]	Artikelnr.
	l	d ₂	[mm]			
M 8	25	30		6,0	39,0	24770.0356
M 8	30	30		6,0	40,0	24770.0358
M10	20	36		8,0	71,0	24770.0372
M10	25	36		8,0	72,0	24770.0374
M10	30	36		8,0	76,0	24770.0376
M10	40	36		8,0	80,0	24770.0380

Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.