

Scharnieren

EH 25160.



Productbeschrijving

Deze scharnieren worden gekenmerkt door hun compacte en stabiele constructie.

Materiaal

Huls

- Gegoten zink, verchroomd
- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
- RVS 1.4308
- Roestvast staal 1.4408, gematteerd

As


- Roestvast staal

Meer informatie

Overige producten


- Afstandsplaten, voor scharnieren
- Schroefdraadplaten, voor scharnieren
- Aanslagen, voor scharnieren

Tekening



Bestelinformatie

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Afmetingen						l ₁	l ₂	[g]	Artikelnr.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]					
Gegoten zink, verchroomd														
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0005		
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0010		
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0015		
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0020		
Gegoten zink, zilver														
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0105		
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0110		
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0115		
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0120		
Zink gegoten, zwart														
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0205		
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0210		
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0215		
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0220		
Roestvast staal														
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0305		
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0310		
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0315		
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0320		

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Afmetingen					I ₁	I ₂		Artikelnr.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]				
RVS A4													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	23	25160.1305	
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	57	25160.1310	
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	110	25160.1315	
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	210	25160.1320	

Voldoet**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."