

Afstandsplaten • voor scharnieren

EH 25160.




Productbeschrijving

Afstandsplaten worden gebruikt voor hoogtecompensatie bij het installeren van scharnieren.

Materiaal

- roestvast staal 1.4301, mat, trillend geslepen

Tekening



Bestelinformatie

l ₁	b ₁	Afmetingen					[g]	Artikelnr.
		h	b ₂	d	l ₂	[mm]		
30	10,8	1,0	6,0	4	18	2,2	25160.0605	
30	10,8	1,5	6,0	4	18	3,3	25160.0610	
30	10,8	3,0	6,0	4	18	6,5	25160.0615	
30	10,8	5,0	6,0	4	18	11,0	25160.0620	
40	14,5	1,0	7,5	5	25	4,3	25160.0625	
40	14,5	1,5	7,5	5	25	6,4	25160.0630	
40	14,5	3,0	7,5	5	25	12,0	25160.0635	
40	14,5	5,0	7,5	5	25	20,0	25160.0640	
50	18,0	1,0	10,0	6	30	6,6	25160.0645	
50	18,0	1,5	10,0	6	30	9,8	25160.0650	
50	18,0	3,0	10,0	6	30	19,0	25160.0655	
50	18,0	5,0	10,0	6	30	31,0	25160.0660	
60	21,5	1,0	12,5	8	36	9,2	25160.0665	
60	21,5	1,5	12,5	8	36	14,0	25160.0670	
60	21,5	3,0	12,5	8	36	27,0	25160.0675	
60	21,5	5,0	12,5	8	36	44,0	25160.0680	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."