

Scharnieren • elongated on one side

EH 25165.



Productbeschrijving

De verschillende versies dekken veel toepassingen af die een lage belasting vereisen. Deze metalen scharnieren kenmerken zich door hun eenvoudige vormgeving en de verschillende uitvoeringen:

- zonder boring
- met boring
- met boring voor verzonken schroeven

De versie zonder boring kan worden gemonteerd doormiddel van lassen of het inbrengen van een specifiek boorpatroon.

Materiaal


Huls

- RVS 1.4301
- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd


As

- RVS 1.4301

Tekening



Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3



Bestelinformatie

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	Afmetingen						Klemkracht			[g]	Artikelnr.
				d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		
				[mm]						[N]				
zonder schroefgaten – Afbeelding 1, Roestvast staal														
45	30	–	–	–	3	–	6	1,5	–	700	500	450	20	25165.0035
60	40	–	–	–	4	–	8	2,0	–	1200	1000	1000	47	25165.0055
75	50	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1600	2000	1000	81	25165.0070
90	60	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1100	2500	1000	111	25165.0080
met schroefgaten – Afbeelding 2, Roestvast staal														
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0135
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	18	1200	1000	1000	45	25165.0155
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0170
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0180
met schroefgaten – Afbeelding 2, Staal														
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.1035
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.1055
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.1070
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.1080
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Roestvast staal														
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0235
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.0255
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0270
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0280
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Staal														
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.2035
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.2055
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.2070
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.2080

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."