

## SIMPLEX-Hamers, 50 tot 40 · TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel EH 3001.



### Productbeschrijving

Bij deze SIMPLEX-kunststofhamer uit de Serie 3001 zijn speciale slaginzetten D50mm in de behuizing D40mm ingebouwd. De grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor het werken op gevoelige werkstukken mogelijk

Dit model is aan beide kanten voorzien van een TPE-soft-inzetstuk (3201.051). Dit is het meest zachte inzetstuk uit de de SIMPLEX-Serie, sterk trillingsdempend en daarmee voor gevoelige werkzaamheden geschikt. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberhamers geen ongewenste zwarte sporen na

Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid  
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend

Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

Oversized slagdoppen bieden maximale bescherming voor de precieze behandeling van werkstukken met kwetsbare oppervlakken.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden voorzien van TPE-soft-inzetstukken (blauw, wit, slijtvast, sterk dempend)
- Extra grote slagvlakken D50mm zijn in de behuizing D40mm ingebouwd: Een maximale bescherming voor het werken op gevoelige werkstukken
- Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle onderdelen zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

### Toepassingsgebied

Positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, prototype, meubelmontage, fineren, indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, stoffeerder/zadelmaker, afkloppen van gestoffeerde meubels, splijten van gekapt hout met een wig

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzetten

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	ecl@ss 10.1	Artikelnr. <sup>1)</sup>
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]				
50	120	330	330 x 120 x 50		680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

<sup>1)</sup> Dit type inzetstuk Ø50 worden in een behuizing van Ø40 geplaatst.

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."