

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3002.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3002 is aan beide zijden voorzien van rubbercompositie inzetstukken

Deze hamer met middelharde rubberen inzetstukken uit de serie 3202 is een absolute bestseller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee als een reguliere rubberen-hamer

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en tevens vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX – principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens beschikbaar als voorslaghamer (3002.081, 3002.100) en D60mm en D80mm met rubberen inzetstuk met steunvoet (3022.261). De uitvoering Ø 60mm en Ø 80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3002.062, 3002.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden rubberen-inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm, ook als voorhamer en D60mm en D80mm met rubberen inzetstuk met steunvoet.
- De uitvoering D60mm en D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3002.062, 3002.082).

### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzetten

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	295	295 x 90 x 30	345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3002.030</a>
40	115	325	325 x 115 x 40	660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3002.040</a>
50	135	370	370 x 135 x 50	1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3002.050</a>
60	150	405	405 x 145 x 60	1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3002.060</a>
80	175	490	490 x 175 x 80	2870	4030618300083	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3002.080</a>

Toepassingsvoorbeeld









## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."