

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3003.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3003 is aan beide zijden voorzien van TPE-mid-slaginzetstukken..  
Deze middelharde, grijze slaginzetten (Serie 3203) maken een slagkracht mogelijk die vergelijkbaar is met de zwarte rubberen inzetstukken (Serie 3202). Hij laat geen ongewenste zwarte afdrucken achter.  
Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.  
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend.  
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.  
Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm. De uitvoering D80mm is ook verkrijgbaar met een extra korte steel (art. 3003.082).  
Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden TPE-mid-inzetstukken (grijs, middelhard, slijtvast).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm.
- De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3003.082).

### Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzetten

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3003.030</a>
40	115	325	325 x 115 x 40	600	4030618300106	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3003.040</a>
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3003.050</a>
60	150	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3003.060</a>
80	175	490	490 x 175 x 80	2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3003.080</a>

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."