

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition, with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle EH 3012.



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat, bijvoorbeeld bij bestratingswerkzaamheden, de grond raakt. De SIMPLEX-kunststofhamer uit de Serie 3012 beschikt over de geliefde inzetcombinatie TPE-soft / rubbersamenstelling.

Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor werken op gevoelige oppervlakken. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na.

Het middelharde rubberen inzetstuk met een standvoet (3202.260) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een veilig neerzetten van de hamer en minder bukken, wat het werken wezenlijk ergonomischer maakt. De erkende rubbersamenstelling is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / rubberen-inzetstuk met standvoet (3202.260) voor ergonomischer werken en minder bukken.
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, tegelen / tegels leggen

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	—	—							
60	150	280	280 x 145 x 60	extra kort	1454	4030618314349	AAA905c002	21-04-09-16	3012.262
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."