

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / rubber compositie; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

EH 3012.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3012 beschikt over de populaire inzetcombinatie TPE-soft / rubbersamenstelling.

Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor werken op kwetsbare oppervlakken. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na

Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trilling dempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm en in diameters D60mm en D80mm ook met rubberen inzetstuk met steunvoet (3012.2). De uitvoering D60mm en D80mm is ook verkrijgbaar met een extra korte steel (3012.062, 3012.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D30mm tot D80mm en in D60mm en D80mm met rubberen-inzetstuk met standvoet.
- De uitvoering D60mm en D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3012.062, 3012.082).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, tegelen / tegels leggen

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Meer informatie

Overige producten

- SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak, Compositie rubber, met "Stand-Up" / TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618300564	AAA905c002	21-04-09-16	3012.030
40	115	325	325 x 115 x 40	640	4030618300571	AAA905c002	21-04-09-16	3012.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1095	4030618300588	AAA905c002	21-04-09-16	3012.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1480	4030618300595	AAA905c002	21-04-09-16	3012.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2840	4030618312291	AAA905c002	21-04-09-16	3012.080

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."