

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / TPE-mid; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3013.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3013 beschikt over de inzetstukken-combinatie TPE-soft / TPE-mid. Beide inzetstukken zijn thermoplast elomeren en laten geen verfafdrucken achter, er blijft in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte afdruk achter. Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor werken op gevoelige oppervlakken.

Het middelharde, grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk, vergelijkbaar met het inzetstuk rubbersamenstelling (Serie 3202).

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm. De uitvoering D60mm en D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3013.062, 3013.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / TPE-Mid (grijs, middelhard, slijtvast).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D30mm tot D80mm.
- D60mm en D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3013.062, 3013.082).

Toepassingsgebied

Zetten van natuursteen, metselwerkzaamheden en trap stellen, gipsblokken zetten, meubelmontage, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden, geprefabriceerde wanden plaatsen, balken positioneren

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618300601	AAA905c002	21-04-09-16	3013.030
40	115	325	325 x 115 x 40	620	4030618300618	AAA905c002	21-04-09-16	3013.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1060	4030618300625	AAA905c002	21-04-09-16	3013.050
60	145	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300632	AAA905c002	21-04-09-16	3013.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2760	4030618312307	AAA905c002	21-04-09-16	3013.080

Toepassingsvoorbeeld









Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."