

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / Superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3017.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3017 beschikt over de inzetstukken-combinatie TPE-soft / Superplastic.

Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor werken op gevoelige oppervlakken. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na.

Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan het TPE-soft-inzetstuk. Het is een middelhard kunststof-inzetstuk van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbescherminshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm. De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3017.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbescherminshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D30mm tot D80mm.
- D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3017.082).

Toepassingsgebied

Tegelen / tegels leggen, bewerken van natuursteen, timmerwerkzaamheden, deurbouw, meubelmontage, indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618302254	AAA905c002	21-04-09-16	3017.030
40	115	325	325 x 115 x 40	615	4030618302261	AAA905c002	21-04-09-16	3017.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1055	4030618302278	AAA905c002	21-04-09-16	3017.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1445	4030618302285	AAA905c002	21-04-09-16	3017.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2730	4030618312314	AAA905c002	21-04-09-16	3017.080

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."