

SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie "Stand-Up" / rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel EH 3022.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3022 en is aan beide zijden voorzien met een rubberen inzet.

Deze middelharde rubberen inzetstukken (Serie 3202) zijn absolute bestsellers. Het is zeer slijtvast, dempend en geurloos en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers. Halder heeft deze verder ontwikkeld: Het rubber inzetstuk met "stand-up" (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving dat de hamer rechtop kan staan wat voor minder bukken zorgt en dus een betere houding bij het werken.

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

70cm lange hickory steel maakt het mogelijk de hamer al staande op te pakken.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm.

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) Zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-Schonhammer met de inzetcombinatie rubber / rubber met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
- 70cm lange Hickory-steel maakt het mogelijk de hamer al staande op te pakken.
- Alle delen zijn uitwisselbaar, dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.
- Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Artikelnr.
	[mm]	[mm]					
60	150	780	780 x 150 x 60	1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."