

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Compositie rubber, met "Stand-Up" / TPE-mid; met gietijzere behuizing en hoogwaardige houten steel EH 3023.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3023 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / rubber met standvoet

De middelharde inzetcombinatie met standvoet (3202.2) is een verder ontwikkelde Halder besteller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers. Door zijn geniale vormgeving kan de hamer rechtop staan wat voor minder bukken zorgt en dus een betere houding bij het werken.

De grijze TPE-mid-inzetstukken (Serie 3203) hebben een gelijke slagkracht aan de zwarte inzetstukken. Hij laat geen ongewenste zwarte sporen na.

De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm. De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3023.282).

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / rubber met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.
- Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm.
- D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3023.282).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, zetten van natuursteen

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
60	150	405	405 x 150 x 60	1570	4030618311096	AAA905c002	21-04-09-16	3023.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2875	4030618312406	AAA905c002	21-04-09-16	3023.280

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."