

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid / rubber composition; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3023.



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat, bijvoorbeeld bij bestratingswerkzaamheden, de grond raakt.

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3023 beschikt over de slaginzetcombinatie TPE-mid / rubbercompositie.

De middelharde rubberen slaginzet (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers.

De grijze TPE-mid - slaginzetten (Serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan vergelijkbare rubberen hamers. Hij laat geen ongewenste zwarte sporen na.

Gietijzere behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX – principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer D80mm in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvast) / rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, zetten van natuursteen

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2725	4030618312918	AAA905c002	21-04-09-16	3023.082

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."