

SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie / nylon; met gietijzeren behuizing en hickory steel EH 3028.



Productbeschrijving

Der SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3028 met de rubberen slaginzetten / Nylon laat zich inzetten voor tal van toepassingen en is daardoor in de metaalverwerkende industrie wijdverbreid. De middelharde rubber-inzetstukken (Serie 3202) zijn zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaan vele keren langer mee dan reguliere rubberen hamers.

Der Nylon-Einsatz (Serie 3208) bietet herausragende slageigenschaften en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. In vergelijking met standaard plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Ook versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij ook olie- en vetbestendig.

De hamer heeft een gietstalen behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls die zorgt voor een hoge breukvastheid.

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle onderdelen uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend.

Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3470g en een totale lengte van 800mm met rubberen inzetstuk met steunvoet (3028.281).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorhamer in de inzet combinatie van compositie rubber (zwart, middelhard, dempend, geurloos, slijtvast) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig).
- Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Zeer stabiele hickory steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D80mm (3470g totaalgewicht) met rubberen inzetstuk met steunvoet.

Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe randen, montage van behuizingen, installatiebouw, hallenbouw, staalbouw, beursstandbouw, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
80	175	800	800 x 175 x 80	3470	4030618302322	AAA938c002	21-04-09-20	3028.081

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."