

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Compositie rubber, met "Stand-Up" / Nylon; met gietijzere behuizing en hoogwaardige houten steel EH 3028.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer D60mm en D80mm met de inzetcombinatie rubber / Nylon is geschikt voor een veelvoud van toepassingen en is daarom in de metaalverwerkende industrie wijdverbreid. Deze besteller is een verder ontwikkeling

Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een eenvoudig neerzetten van de hamer wat het oppakken vereenvoudigt en daadwerkelijk zorgt voor minder belasting tijdens het werken. De hamer is slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers

De Nylon-inzetstukken (Serie 3208) bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met veel duurzaamheid. In vergelijking met spuitgegoten inzetstukken zijn deze inzetstukken veel duurzamer en daardoor wezenlijk slijtvaster. Versplinterd zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig.

De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend

Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel; greepbereik dubbel gelakt (vuilafstotend)

Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm, ook als voorslaghamer. De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3028.282).

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubber inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie rubber met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast) Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij temperaturen onder nul, olie- en vetbestendig
- De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel; greepbereik dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.
- Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm, ook als voorslaghamer.
- D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3028.282).
- Halder bestseller.

### Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage




#### Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

## Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
60	150	405	405 x 150 x 60	1550	4030618311126	AAA905c002	21-04-09-16	3028.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2930	4030618312413	AAA905c002	21-04-09-16	3028.280

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."