

## SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie met "Stand-Up" / nylon; met gietijzeren behuizing en hickory steel

### EH 3028.



#### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamers D60mm en D80mm met de inzetstukken-combinatie rubber compositie / nylon zorgt voor een breed scala aan toepassingen en wordt daarom veel gebruikt in de metaal verwerkende industrie. Deze bestseller is nu door Halder verder ontwikkeld.

Het rubberen inzetstuk met "stand-up" (3202.2) zorgt ervoor dat de hamer veilig op zijn kop kan staan en dat men minder hoeft te bukken. Hierdoor wordt het werken ergonomischer. De erkende rubber compositie is zeer slijtvast, dempend en geurloos en gaat veel langer mee dan reguliere rubber hamers.

De nylon inzet(serie 3208) biedt uitstekende slagvastheid en combineert gegarandeerd maximale sterkte met unieke duurzaamheid. Het is samengesteld geëxtrudeerd en uiterst homogeen materiaal. In vergelijking met spuit gegoten kunststof inzetstukken is het daarom aanzienlijk slijtvaster en duurzamer en zal het nooit afbrokkelen, zelfs niet bij temperaturen onder het vriespunt. Bovendien is het ook olie- en vetbestendig.

De 70cm lange hickory-steel maakt het mogelijk de kunststofhamer al staande te grijpen.

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm. Tevens verkrijgbaar met korte steel.

Productkenmerken:

Verdere ontwikkeling van Halder's bestseller: Het rubberen inzetstuk met "stand-up" (3202.2) in combinatie met de 70 cm lange steel zorgt ervoor dat men minder vaak hoeft te bukken.

SIMPLEX voorhamer met de inzet combinatie van compositie rubber (zwart, middelhard, dempend, reukloos, slijtvast) / nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen afbrokkeling, ook niet bij temperaturen onder nul, olie- en vetbestendig).

70 cm lang, de hickory steel kan gemakkelijk vanuit een staande positie worden vastgepakt.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep en uitstekende breukbestendigheid.

Alle onderdelen kunnen worden vervangen/retrofit, wat resulteert in grote besparingen in kosten en middelen.

Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm, tevens verkrijgbaar met korte steel.

Halder bestseller.

#### Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

#### Materiaal

##### Steel

- hickory

##### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

##### Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- olie en vet resistent

##### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

#### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Artikelnr.
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."