

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition, with "Stand-Up" / Nylon; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle EH 3028.



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat de grond raakt.

De SIMPLEX-kunststofhamer D80mm met de inzetcombinatie rubber / Nylon is geschikt voor een veelvoud van toepassingen en is daarom in de metaalverwerkende industrie wijdverbreid. Deze besteller is een verder ontwikkeling.

Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een eenvoudig neerzetten van de hamer wat het oppakken vereenvoudigt en daadwerkelijk zorgt voor minder belasting tijdens het werken. De hamer is slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers.

De Nylon-inzetstukken (Serie 3208) bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met veel duurzaamheid. In vergelijking met spuitgegoten inzetstukken zijn deze inzetstukken veel duurzamer en daardoor wezenlijk slijtvaster. Versplinterd zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubber inzetstuk met standvoet (3202.280) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer D80mm in de inzetcombinatie rubber met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast) Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij temperaturen onder nul, olie- en vetbestendig.
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel; greepbereik dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.

Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte [mm]							
80	175	325	extra kort	2830	4030618312987	AAA905c002	21-04-09-16	3028.282

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."