

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid / aluminium; met gietijzere behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3039.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3039 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / zachtmetaal. Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter. Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer. De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend. Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen. Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm.

### Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparatier in de fordonsindustrie

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vleit niet
- Medium hard




#### Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
30	90	295	295 x 90 x 30	367	4030618305699	AAA905c002	21-04-09-16	3039.030
40	115	325	325 x 115 x 40	685	4030618305705	AAA905c002	21-04-09-16	3039.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1195	4030618305712	AAA905c002	21-04-09-16	3039.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1670	4030618305729	AAA905c002	21-04-09-16	3039.060

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."