

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Plastic / superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3067.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3067 beschikt over de inzetcombinatie Plastic / Superplastic. Het rode Plastic-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig. Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend. Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen. Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastic (rood, hard, olie- en vetbestendig) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	295	295 x 90 x 30	333	4030618302469	AAA905c002	21-04-09-16	3067.030
40	115	325	325 x 115 x 40	613	4030618302476	AAA905c002	21-04-09-16	3067.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1115	4030618302483	AAA905c002	21-04-09-16	3067.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1472	4030618302490	AAA905c002	21-04-09-16	3067.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."