

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Plastic / aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3069.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3069 beschikt over de inzetcombinatie Plastic / zachtmetaal  
Het rode Plastic-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig  
Het zilverkleurige zachtmetaal-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer  
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt  
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend  
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen  
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastic (rood, hard, olie- en vetbestendig) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

### Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel




#### Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
30	90	295	295 x 90 x 30	362	4030618302537	AAA905c002	21-04-09-16	3069.030
40	115	325	325 x 115 x 40	684	4030618302544	AAA905c002	21-04-09-16	3069.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1260	4030618302551	AAA905c002	21-04-09-16	3069.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1717	4030618304654	AAA905c002	21-04-09-16	3069.060

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."