

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Superplastic / nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3078.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3078 beschikt over de inzetcombinatie Superplastic / Nylon
Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm evenals als voorslaghamer (3078.081)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	295	295 x 90 x 30	333	4030618304661	AAA905c002	21-04-09-16	3078.030
40	115	325	325 x 115 x 40	607	4030618302568	AAA905c002	21-04-09-16	3078.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1123	4030618302575	AAA905c002	21-04-09-16	3078.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1483	4030618302582	AAA905c002	21-04-09-16	3078.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3009	4030618302599	AAA905c002	21-04-09-16	3078.080

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."