

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel EH 3103.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3103 is aan beide zijden voorzien van TPE-mid-slaginzetten
De middelharde, grijze slaginzetstukken slaginzetstukken (Serie 3203) hebben een vergelijkbare slagkracht als de zwarte slaginzetstukken met een rubbercompositie (Serie 3202). De slaginzetstukken laten geen ongewenste zwarte sporen na
Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor gevoelige materialen)
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is dubbel gelakt alsmede vuilafstotend
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide zijden voorzien van TPE-mid-inzetstukken (grijs, middelhard, slijtvast)
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- TPE-mid, grijs
- vlect niet
- Medium hard

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030
40	115	325	325 x 115 x 40	360	4030618300410	AAA905c002	21-04-09-16	3103.040
50	135	370	370 x 135 x 50	635	4030618300427	AAA905c002	21-04-09-16	3103.050
60	150	405	405 x 150 x 60	825	4030618300434	AAA905c002	21-04-09-16	3103.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."