

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Plastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel EH 3106.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3106 is aan beide kanten voorzien van kunststof-inzetstukken  
Deze rode slaginzet (Serie 3206) is hard en tevens olie- en vetbestendig  
De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan op gevoelige oppervlakken worden worden gewerkt  
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend  
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend  
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm  
Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide kanten voorzien van kunststof-inzetstukken-inzetstukken (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

### Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzetten

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent

#### Behuizing

- aluminium Al

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618300441	AAA905c002	21-04-09-16	3106.030
40	115	325	325 x 115 x 40	390	4030618300458	AAA905c002	21-04-09-16	3106.040
50	135	370	370 x 135 x 50	720	4030618300465	AAA905c002	21-04-09-16	3106.050
60	150	405	405 x 150 x 60	920	4030618300472	AAA905c002	21-04-09-16	3106.060

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."