

SIMPLEX-Hamers, 50 tot 40 • Superplastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

EH 3107.



Productbeschrijving

Bij deze SIMPLEX-kunststofhamer zijn speciale slaginzetten D50mm in de behuizing D40mm ingebouwd. De grote slagvlakken maken het werken op kwetsbare oppervlakken mogelijk. De serie 3107 is aan beide zijden voorzien van het Superplastic-inzetstuk

Deze Halder-bestseller middelharde kunststof-inzetstuk is gemaakt van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen worden gewerkt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Oversized slagdoppen bieden maximale bescherming voor de precieze behandeling van werkstukken met kwetsbare oppervlakken.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden Superplastic-slaginzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam)
- Extra grote slagvlakken D50mm zijn in de behuizing D40mm ingebouwd: maximale bescherming voor het werken met gevoelige materialen
- Extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls. Laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend

Toepassingsgebied

Positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, prototype, meubelmontage, fineren, indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, stoffeerder/zadelmaker, afkloppen van gestoffeerde meubels, splijten van gekapt hout met een wig

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr. ¹⁾
	[mm]	[mm]						
50	120	330	330 x 120 x 50	430	4030618305187	AAA905c002	21-04-09-16	3107.051

¹⁾ Dit type inzetstuk Ø50 worden in een behuizing van Ø40 geplaatst.

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."