

## Promotie box "Dream Team voor tegelzetter" • SIMPLEX hamer met zacht oppervlak, TPE-soft / TPE-mid and PICARD tegelzettershamer EH 3113.



### Productbeschrijving

De promotie box DREAM TEAM VOOR TEGELZETTERS bestaat uit de twee tegelzetter specialisten gemaakt door HALDER en PICARD:

De SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D40mm (Art. 3113.040) met de inzetcombinatie van TPE-soft / TPE-mid van HALDER is de ideale aanvulling op de PICARD tegelzettershamer. Tegels kunnen voorzichtig en zonder schade worden geplaatst. De aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermerhuls maakt van de hamer een extra lichtgewicht gereedschap (345g) en stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk de juiste hoeveelheid slagkracht toe te passen en te controleren. Beide inzetstukken veroorzaken geen vlekken en laten geen ongewenste rubberen strepen achter - in tegenstelling tot conventionele rubberen hamers. De blauwe TPE-soft inzetstuk is zacht en biedt een goede schokdemping. De middelharde, grijze TPE-mid inzetstuk maakt het mogelijk om met een grotere slagkracht te werken. In overeenstemming met het slimme SIMPLEX-principe zijn alle onderdelen vervangbaar. Dit komt zowel uw portemonnee als het milieu ten goede.

De PICARD tegelzettershamer (Art. 0008390) onderscheidt zich door zijn ergonomische 2-componenten handgreep met trillingsdemping, die dankzij de binnenste glasvezelkern moeiteloos hanteerbaar is. De antislip greep en het ophangoog aan het uiteinde van de steel garanderen veilig werken. De hamerkop is voorzien van verschillende slagzijden. De vlakke kant kan worden gebruikt om tegels met perfecte nauwkeurigheid te breken. De harde metalen punt aan de andere kant breekt zelfs door geharde oppervlakken precies en zonder moeite. Die kant kan ook worden gebruikt om gaten in de tegel te slaan met behulp van een rond gatenhulpstuk. Deze hamer is uitzonderlijk licht (180 g), maar ook zeer robuust en duurzaam.

Promotie box DREAM TEAM VOOR TEGELZETTERS met twee tegelzetter specialisten van HALDER en PICARD.

Bevat de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D40mm (Art. 3113.040) met de inzetcombinatie van TPE-soft (zacht, vlek-vrij) / TPE-mid (grijs, middelhard, vlek-vrij):

De aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermerhuls maakt van de hamer een extra lichtgewicht gereedschap (345g) en stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk de juiste hoeveelheid slagkracht toe te passen en te controleren.

Zorgt voor een zorgvuldige plaatsing van de tegels zonder ze te beschadigen.

Geen vlekken, laat geen ongewenste zwarte rubberen strepen achter - in tegenstelling tot een conventionele rubberen hamer.

Alle onderdelen kunnen worden vervangen / achteraf worden gemonteerd, waardoor het zeer efficiënt en vriendelijk voor het milieu is.

Vul dit aan met de PICARD tegelzettershamer (Art. 0008390):

Ergonomische en trillingsdempende 2-componenten steel met binnenkern van glasvezel.

Antislip gripzone.

Ophangoog aan het uiteinde van de steel om het gereedschap vast te zetten.

Lichtgewicht (180g), maar toch uiterst robuust en duurzaam.


De vlakke kant voor het breken van tegels.

De geïntegreerde hardmetalen punt breekt door geharde oppervlakken; de punt kan ook worden gebruikt om gaten in de tegel te ponsen met behulp van een gereedschap voor ronde gaten.

### Toepassingsgebied

Voor vloer betegelen

### Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3113s002</b>

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."