

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie / TPE-mid; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

EH 3123.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3123 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / rubbersamenstelling. Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal. Gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers.

Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter.

De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen worden gewerkt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtarm)
- Extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls. Laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, zetten van natuursteen

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- TPE-mid, grijs
- vlect niet
- Medium hard

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	207	4030618305316	AAA905c002	21-04-09-16	3123.030
40	115	325	325 x 115 x 40	380	4030618305323	AAA905c002	21-04-09-16	3123.040
50	135	370	370 x 135 x 50	670	4030618305330	AAA905c002	21-04-09-16	3123.050
60	150	405	405 x 150 x 60	890	4030618305347	AAA905c002	21-04-09-16	3123.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."