

SIMPLEX Hickory steel • voor SIMPLEX-voorhamer met gietijzeren behuizing

EH 3244.



Productbeschrijving

De houten stelen van Hickory hout uit de serie 3244 zijn ergonomisch gevormd en gelakt. De stelen voor de voorslaghamers D60mm en D80mm zijn 700mm lang, de steel voor de maten D100mm, D125mm en D140mm is 900mm lang. Hickory is een zeer langvezelige houtsoort, wat tot een grotere stabiliteit van de steel resulteert. Daarbij breekt een dergelijke steel niet af of doormidden, Beide delen blijven bij elkaar. Dit voorkomt mogelijke verwondingen Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen

Productkenmerken:

- Hoogwaardige steel van Hickoryhout voor SIMPLEX-voorslaghamers met gietijzeren behuizing in de maten D60mm tot D140mm.
- Lengte 700mm en 900mm.
- Ergonomisch gevormd.
- Gelakt.
- Stevige hamerkop.
- Veilige steel (breekt niet doormidden).
- Onderdelen vervangbaar, daardoor economisch en grondstof vriendelijk.

Materiaal

Steel



- hickory

Meer informatie

Overige producten

- SIMPLEX gietijzeren behuizing

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	 [mm]						
60	700	700 x 41 x 41	530	4030618311225	-	-	3244.061
80	700	700 x 41 x 41	610	4030618301509	EAC428c022	21-04-91-06	3244.081
100/125/140	900	900 x 53 x 53	890	4030618301516	EAC428c022	21-04-91-06	3244.100

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."