

## MAXXCRAFT-bankhamer • Volgens DIN 1041

EH 3666.



### Productbeschrijving

Gepatenteerde rubberen verbinding tussen de kop en steel, zorgt voor minimale terugslag, geluidsreductie en voor een volledige impact op het werkstuk. Er treedt minder vermoeidheid op en er is minder slijtage van de gewrichten.

Verder heeft de hamer een extra grootte beschermende huls op het handvat met rubberen coating.

### Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar in de industrie en de handel, oftewel overal waar traditionele DIN bankhamers werden gebruikt tot nu toe.

### Materiaal

#### Hamerkop

- hoogwaardig staal, gesmeed

#### Steel

- hickory

### Bestelinformatie

Omschrijving			Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23,0	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003
MAXXCRAFT 500	116	320	321 x 116 x 28,5	500	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005
MAXXCRAFT 800	131	350	350 x 131 x 33,0	800	4030618303077	AAA904c002	21-04-09-15	3666.008
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

### Toepassingsvoorbeeld







## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."