

## SIMPLEX-Hamer • Rubber compositie; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel EH 3702.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3702 met een beide zijden rubberen slaginzetstukken Deze middelharde rubberen slaginzetstukken (Serie 3202) zijn absolute bestsellers. Ze zijn zeer slijtvast, dempend en geurneutraal. Ze gaan veel langer mee dan reguliere rubberen slaginzetstukken

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn wanddikte voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3702.081)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden rubberen inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer

### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzetten

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte						
			[mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34		460	4030618303367	AAA905c002	21-04-09-16	3702.030
40	115	325	325 x 115 x 40		890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1250	4030618303381	AAA905c002	21-04-09-16	3702.050
60	150	410	410 x 150 x 68		1830	4030618303398	AAA905c002	21-04-09-16	3702.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3420	4030618303404	AAA905c002	21-04-09-16	3702.080

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."