

SIMPLEX voorhamers • Nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel

EH 3708.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer van de Serie 3708 is aan beide zijden voorzien van Nylon-inzetstukken

Deze witte slaginzetten (Serie 3208) bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met standaard plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.

Ook versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij ook olie- en vetbestendig

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door de dikkere wandsterkte en versterkingen voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een krachtigere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame fiberglassteel zorgt voor een hoge breukvastheid, is ergonomisch gevormd en heeft daarnaast een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en te vervangen. Dit is economischer en grondstoffen besparend

Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3640g en een totale lengte van 800mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorhamer met aan beide kanten Nylon-inzetstukken (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig).
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit.
- Zeer stabiele, duurzame fiberglassteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht).
- Alle onderdelen zijn vervangbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend.
- Deze voorhamer is verkrijgbaar in de maat (3640g totaalgewicht).

Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								3708.081
80	175	800	800 x 175 x 80	3640	4030618304852	AAA938c002	21-04-09-20	3708.081

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."