

**SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing**

EH 3711.

**Productbeschrijving**

De versterkte SIMPLEX-gietstalen behuizing (Serie 3711) biedt een hoge stabiliteit dankzij dikkere wanden en stutten, wat vooral vereist is bij gebruik van SIMPLEX-koperinzetstukken. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slachtkracht mogelijk. Hij beschikt over eene geïntegreerde steelbeschermhuls, die de steel voor misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is ook dankzij zijn stevige poederlakbescherming zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm. In versterkte gietstalen behuizing mogen enkel glasvezel stelen worden gemonteerd!

Productkenmerken:

- Versterkte, SIMPLEX-gietstalen behuizing (zwart)
- Dikkere wanddiktes en verstevigingen
- Hoge stabiliteit
- Ook geschikt voor het gebruik van koperen SIMPLEX-inzetstukken
- Met geïntegreerde steelbeschermhuls
- Hoge breukvastheid
- Geen versplintering
- Trillingsdempend
- Met stevige poederlakbescherming
- Zeer duurzaam
- Beschikbaar voor de SIMPLEX-kunststofhamer D30mm tot D80mm
- In een versterkte gietstalen behuizing mogen geen glasvezel stelen worden gemonteerd!

**Materiaal****Behuizing**

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

**Montage**

Enkel fiberglas stelen mogen gemonteerd worden in de versterkte gietijzeren behuizing!

**Meer informatie****Opmerkingen**

compleet met bout, moer en veerring

**Bestelinformatie**

Ø	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte [mm]						
30	60 x 32 x 52		265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3711.030</a>
40	75 x 45 x 63		530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3711.040</a>
50	95 x 54 x 75		785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3711.050</a>
60	107 x 63 x 74		1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3711.060</a>
80	145 x 85 x 80		2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3711.080</a>

**Voldoet****Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

**Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

**Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."