

SIMPLEX-Hamer • TPE-soft / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel EH 3718.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3718 beschikt over de inzetcombinatie TPE-soft / Nylon
Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daardoor geschikt voor het werken op gevoelige oppervlakken. Laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na
Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvrij) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	300	300 x 90 x 34	453	4030618305880	AAA905c002	21-04-09-16	3718.030	
40	115	325	325 x 115 x 40	868	4030618305897	AAA905c002	21-04-09-16	3718.040	
50	135	335	335 x 135 x 50	1220	4030618305903	AAA905c002	21-04-09-16	3718.050	
60	150	410	410 x 150 x 60	1770	4030618305910	AAA905c002	21-04-09-16	3718.060	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."