

SIMPLEX-Hamer • Rubber compositie / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel EH 3728.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3728 bevat de slaginzetcombinatie rubber / Nylon. Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat vele malen langer mee als een reguliere rubberen hamer. De Nylon-slaginzet (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste duurzaamheid. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Hierdoor versplintert hij niet, ook niet bij mintemperaturen. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte en verstevigingen voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht). Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend. Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3728.081).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie rubber (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stevigheid, versterkt vanwege hoge slagkracht en zwaardere inzetstukken
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer

Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, installatiebouw, hal constructies, staal constructies

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	— ↑	— ↑	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		445	4030618304975	AAA905c002	21-04-09-16	3728.030
40	115	325	325 x 115 x 40		880	4030618304982	AAA905c002	21-04-09-16	3728.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1260	4030618304500	AAA905c002	21-04-09-16	3728.050
60	150	410	410 x 150 x 60		1820	4030618304999	AAA905c002	21-04-09-16	3728.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3450	4030618305002	AAA905c002	21-04-09-16	3728.080

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."