

SIMPLEX-Hamer • Rubber compositiw / aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel EH 3729.



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3729 beschikt over de slaginzetstukken rubbersamenstelling / zachtmetaal. Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal. Gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers.

Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer.

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk.

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm en tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3729.081).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtarm) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, daarmee als voorslaghamer

Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden.

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	300	300 x 90 x 34	485	4030618306047	AAA905c002	21-04-09-16	3729.030
40	115	325	325 x 115 x 40	945	4030618306054	AAA905c002	21-04-09-16	3729.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1375	4030618306061	AAA905c002	21-04-09-16	3729.050
60	150	410	410 x 150 x 60	2030	4030618306078	AAA905c002	21-04-09-16	3729.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3845	4030618306085	AAA905c002	21-04-09-16	3729.080

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."