

## SIMPLEX-Hamer • TPE-mid / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel EH 3738.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3738 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / Nylon  
Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter  
Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig.  
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk  
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)  
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen  
Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D30mm tot 80mm

### Toepassingsgebied

Installatiebouw, plaatbewerking, montering och reparationer inom fordonsindustrin

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

#### Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	300	300 x 90 x 34	454	4030618306184	AAA905c002	21-04-09-16	3738.030
40	115	325	325 x 115 x 40	870	4030618306191	AAA905c002	21-04-09-16	3738.040
50	135	335	335 x 135 x 34	1205	4030618306207	AAA905c002	21-04-09-16	3738.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1765	4030618306214	AAA905c002	21-04-09-16	3738.060

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."