

## SIMPLEX-Hamer • Koper / soft metal; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel EH 3749.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3749 bevat de inzetstukken-combinatie Koper / zacht metaal.

Het Koperen-inzetstuk (Serie 3804) is het hardste slaginzetstuk in het SIMPLEX-assortiment en maakt daardoor een hogere slagkracht mogelijk. Hij vervangt een reguliere koperen hamer. Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is iets zachter dan het koperen-inzetstuk, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer. De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wand en verstevigingen voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een antislip greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (ongevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Beschikbaar in de maten D30mm en D40mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie Koper (hard) / zacht metaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte).
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit die door zijn hogere gewicht beschikt over een betere slagkracht.
- Zeer stabiele, duurzame glasvezel steel met antislip-greep, anorganisch (ongevoelig voor vocht).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Beschikbaar in de maten D30mm en D40mm.
- Vervangt klassieke Koperen- en loden hamers in één enkel product.

### Toepassingsgebied

richten, installatiebouw, plaatbewerking, montering och reparationer inom fordonsindustrin

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzet 1

- koper met kunststof huls
- hard

#### Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	300	300 x 90 x 34	590	4030618303251	AAA905c002	21-04-09-16	3749.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1195	4030618302834	AAA905c002	21-04-09-16	3749.040

Toepassingsvoorbeeld









## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."