

## BASEPLEX hamers met zacht oppervlak • Nylon / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel

### EH 3968.



#### Productbeschrijving

BASEPLEX is de productlijn met instapprijzen die zonder twijfel aan de hoge kwaliteitsnormen van Halder voldoen. De BASEPLEX - serie 3968 bevat de combinatie van inzetstukken celluloseacetaat/Nylon

De rode celluloseacetaat-inzet is hard alsmede olie- en vetbestendig

De witte Nylon-inzet is nog iets harder dan de rode en daardoor zeer slijtvast

De basisbehuizing van hoogwaardig zinkgietwerk bevat een handvatbescherming en een technisch verfijnde houder voor de slaginzetstukken

De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt

De slaginzet is net zoals de steel uitwisselbaar

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Productkenmerken:

- BASEPLEX-kunststofhamer in der inzet-combinatie celluloseacetaat (rood, hard, olie- en vetbestendig) / Nylon (wit, slijtvast)
- Productlijn met instapprijs en bewezen Halder-kwaliteit
- Behuizing van hoogwaardig gietijzer met steelbescherming en technisch geavanceerde bevestiging voor de inzetstukken
- Ergonomisch gevormd, gelakte houten steel
- Het inzetstuk en steel zijn uitwisselbaar
- Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

#### Toepassingsgebied

Voor lichte tot middelzware werkzaamheden, installatie werkzaamheden

#### Materiaal

##### Steel

- hout

##### Inzet 1

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

##### Inzet 2

- Cellulose acetaat, rood
- hard
- olie en vet resistent

##### Behuizing

- Gegoten zink

#### Bestelinformatie

| Ø  | Afmetingen |      | Lengte x Breedte x Hoogte | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr.               |
|----|------------|------|---------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|    | [mm]       | [mm] |                           |     |               |                   |             |                          |
| 25 | 86         | 270  | 270 x 86 x 25             | 215 | 4030618304142 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3968.025</a> |
| 30 | 95         | 280  | 280 x 95 x 30             | 360 | 4030618304159 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3968.030</a> |
| 40 | 107        | 325  | 330 x 103 x 40            | 510 | 4030618304166 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3968.040</a> |
| 50 | 115        | 340  | 340 x 117 x 50            | 940 | 4030618304173 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3968.050</a> |

Toepassingsvoorbeeld









## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."