

TERUGSLAGVRIJ WERKEN




SUPERCRAFT SERIE 3366

- Terugslagvrij, hoge impact
- Ergonomisch
- Trillingsdempende Hickory steel
- Verwisselbare rubberen doppen van speciaal nylon
- **Geen versplintering** (ook bij temperaturen onder het nulpunt), zeer slijtvast, geluidsarm

Art.Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]
3366.020	20	245	300
3366.030	30	460	330
3366.040	40	715	355
3366.050	50	990	365
3366.060	60	1.705	360

HALDER

SIMPELWEG GENIAAL: HET SIMPLEX PRINCIPE



- 1 Alle slijtende delen kunnen te allen tijde eenvoudig achteraf worden vervangen
- 2 Verwisselbare doppen van verschillende hardheidsgraden maken een individuele aanpassing aan het werkstuk mogelijk
- 3 Behuizing van smeedbaar gietijzer, aluminium of versterkt smeedbaar gietijzer
- 4 Drie verschillende soorten stelen van hoogwaardig hout of glasvezel

HALDER




german
brand
award
19
gold



**HET
ORIGINEEL
VOOR PROFESSIONALS**

**HOUTBEWERKING /
VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN**

VOLLEDIGE KRACHT: HET SUPERCRAFT PRINCIPE



1

2

TERUGSLAGVRIJ WERKEN

De koppijp van de SUPERCRAFT hamers is gevuld met staalschot. Dit heeft tot gevolg dat tijdens de impact van het hameroppervlak op het werkstuk het staalschot vertraagd volgt. Door de verminderde terugslag wordt de impact-energie optimaal benut. Dit maakt zeer krachtige slaan mogelijk. Bovendien is het werken met SUPERCRAFT hamers meer ergonomisch en werkt men stiller dan met conventionele stalen hamers.

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Duitsland

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

#BeAnOriginalPro

Follow us:
@haldertools



Uitgereikt door:



103.173

NL/EH/07/2020



SIMPLEX SERIE 3117

- Extra lichte aluminium behuizing
- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Houten steel van hoge kwaliteit
- 2 verschillende hamerdoppen TPE-zacht (blauw, zacht, **vlekvrij**) / super kunststof (wit, middelhard, zeer resistent, slijtvast)

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	▬ [mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325
3117.050	50	645	370
3117.060	60	875	405



SIMPLEX SERIE 3113

- Extra lichte aluminium behuizing
- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Houten steel van hoge kwaliteit
- 2 verschillende hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, **vlekvrij**) / TPE-midden (grijs, middelhard, **vlekvrij**)

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	▬ [mm]
3113.030	30	185	295
3113.040	40	345	325
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405



SECURAL SERIE 3380

- Maximale terugslagdemping
- Absoluut onbreekbaar
- Verwisselbare doppen van polyurethaan: rechthoekig, middelhard, geluidsarm, dempend, bestendig, duurzaam

Art.Nr.	lengte x breedte [mm]	■ [g]	▬ [mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310



SIMPLEX SERIE 3017

- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Houten steel van hoge kwaliteit
- Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren behuizing
- 2 verschillend hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, **vlekvrij**) / super kunststof (wit, middelhard, zeer resistent, slijtvast)

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	▬ [mm]
3017.030	30	340	295
3017.040	40	615	325
3017.050	50	1.055	370
3017.060	60	1.445	405



SIMPLEX SERIE 3013

- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Houten steel van hoge kwaliteit
- Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren behuizing
- 2 verschillende hamerdoppen: TPE-soft (blauw, zacht, **vlekvrij**) / TPE-midden (grijs, middelhard, slijtvast)

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	▬ [mm]
3013.030	30	340	295
3013.040	40	620	325
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405



SIMPLEX MODELL 50:40

- Extra lichte aluminium behuizing
- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Houten steel van hoge kwaliteit
- 2 verschillend hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, **vlekvrij**) / super kunststof (wit, middelhard, zeer resistent, **vlekvrij**)

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	▬ [mm]
3117.051	50	430	325

