

## TOEPASSINGSGEBIED



# HALDER

## SLAAN MET PRODUCTIEKWALITEIT

**DAS  
ORIGINAL  
MADE IN  
GERMANY.**



### ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9  
88480 Achstetten-Bronnen  
Duitsland

T +49 7392 7009-0  
F +49 7392 7009-160  
info@halder.com  
www.halder.com

**#BeAnOriginalPro**

Follow us:  
**@haldertools**  


Uitgereikt door:



103.172

NL/EH/07/2020

# HALDER



german  
brand  
award  
19  
gold



## HET ORIGINEEL VOOR PROFESSIONALS

### BOSBOUWGEREEDSCHAPPEN

## DE BIJL IS DE HAMER

### → GIETSTALEN BEHUIZING

De hoge breukvastheid en de geïntegreerde gegoten stalen behuizing maken deze bijl tot een metgezel die levenslang meegaat bij het dagelijkse werk.

### → SLAGINZET

Dankzij de opvallende inzet is de bijl niet alleen ideaal om te splitsen, maar kan hij ook gebruikt worden als een zachte hamer.

### → HICKORYTEEL

Deze houtsoort heeft een van de hoogste dichtheden van alle houtsoorten. Het is trillingsdempend en toch elastisch. De lange vezelstructuur zorgt voor maximale veiligheid bij een mogelijke breuk.

### → BIJLBLAD

Het bijlblad is gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst en daarmee klaar voor elk gebruik.



## SIMPLEX-KLOOFBIJ MET SLANKE VORM

Met gietstalen behuizing en steel van Hickory hout, inclusief lederen beschermhoes



Kloofbijl en voorhamer in één, het bijlblad is gesmeed en getemperd, geslepen en gepolijst. Massieve behuizing, slagvaste inzet van Superplastic. Getest door het Centrum voor Bosbouw en technologie in Duitsland. De afzonderlijke onderdelen zijn gemakkelijk vervangbaar

### Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het kloven van naaldhout, inslaan van metalen wiggen, het in de grond slaan van houten palen

Art.Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.750	50	100	765	2.700

## SIMPLEX-KLOOFHAMER

Met gietstalen behuizing en Hickory steel, inclusief lederen beschermhoes



Kloofhamer en voorhamer in één. Matrijsgesmeed en getemperd inzetstuk met draaias van hoogwaardig koolstofstaal, slaginzetstuk van Superplastic, massieve steelbeschermhoes, getest door het Centrum voor Bosbouw en technologie in Duitsland. De afzonderlijke onderdelen zijn gemakkelijk vervangbaar

### Toepassing:

Handmatige houtkap, veilig en materiaalbesparend slaan van stalen wiggen, het splijten van brandhout, wiggen bij het kappen, in de grond slaan van houten palen, tuin en landschapsinrichting

Art.Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.160	60	65	900	4.100

## SIMPLEX-VOORHAMER

Met gietstalen behuizing en Hickory steel



Slaginzet gemaakt van zeer duurzaam, slijtvast Superplastic, het handvat en de slaginzet zijn onderling uitwisselbaar. Getest door het Centrum voor Bosbouw en technologie in Duitsland

### Toepassing:

Tuin en landschapsinrichting, hekkwerk, hameren in splijtwiggen, steiger-/tentenbouw, timmerwerk

Art.Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.081	80	175	800	3.090
3007.100	100	200	1.000	5.200
3007.125	125	215	1.040	7.700
3007.141	140	215	1.045	7.900

## MOKER

Met vlakke inzetstukken van speciaal Nylon voor een zeer hoge slagkracht

terugslagvrij



Uitermate geschikt voor het krachtig in de grond slaan van houten palen en het slaan van wiggen. De inzetstukken zijn zeer slijtvast, geluidsarm en versplinteren niet

**OPGELET: De stalen schrootvulling in de hamerkop is niet verzegeld en kan eruit vallen als de inzetstukken worden verwijderd. Niet geschikt voor gebruik in gevoelige omgevingen of industrie!**

Art.Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3366.0S3	80	165	880	3.600
3366.0S5	100	175	1.000	5.000
3366.0S6	100	205	1.000	6.500

## SIMPLEX-KLOOFBIJ MET WIGGEN

Met gietstalen behuizing en Hickory steel, inclusief lederen beschermhoes



Kloofbijl en voorhamer in één, het bijlblad is gesmeed en getemperd, geslepen en gepolijst. Massieve behuizing, slagvaste inzet van Superplastic. De afzonderlijke onderdelen zijn gemakkelijk vervangbaar, de geoptimaliseerde wiggen verhogen het splijteffect en voorkomen dat het hout vast komt te zitten. Getest door het Centrum voor Bosbouw en technologie in Duitsland

### Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het kloven van hardhout, licht wigwerk, het in de grond slaan van houten palen

Art.Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.751	50	100	765	2.840

## HANDBIJL

inclusief hoogwaardige lederen riemtas ter bescherming



Robuuste geheel stalen bijl van speciaal gehard staal, naadloos uit één stuk gesmeed, aan alle zijden fijn geslepen en gepolijst, beschermd tegen corrosie, blad zorgvuldig gehard en scherp geslepen, handgemaakt, anti-slip handvat van leer, perfect uitgebalanceerd voor een optimale hantering

### Toepassing:

Splitsen van kleinere boomstammen en aanmaakhout, slijpen van houten palen, ruw houtsnijwerk, nuttig buitengereedschap voor kampeerdere, jagers, off-roaders, enz

Art.Nr.	[mm]	[mm]	[g]
3555.370	90	370	1.000

## DRAAI-SPLIJTWIG

Inclusief praktische transportkoffer gemaakt van speciaal kunststof



Massieve draai-splijtwig van gesmeed en gehard staal, een hoog wiggeffect wordt bereikt door de optimale rotatie van 20°, met geleidingsgroef en gesmede diagonale groeven, alsmede verzonken grepen aan de zijanten, optimaal toepasbaar in combinatie met de SIMPLEX-kloofhamer en de SIMPLEX-voorhamers.

### Toepassing:

Efficiënt en eenvoudig splijten van brandhout

Art.Nr.	[mm]	[mm]	[g]
3556.260	50	260	3.100

## SIMPLEX HAMER

Slaginzetcombinatie: Rubber en Superplastic



Voor boominspecteurs en landmeters voor het controleren van verdachte beschadigde gebieden, laag gewicht door aluminium behuizing, flexibel gebruik door inzetstukken van verschillende hardheidsgraden

### Toepassing:

Diagnostische hamer voor boomverzorging en boomcontrole

Art.Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3127.030	30	90	300	200
3127.040	40	110	330	375