

## Kątowniki podporowe

1020.300




### Opis produktu

#### Materiał

- Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

System	Wymiary							Dla śrub [mm]	y [mm]	[g]	Nr art.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M8	8	167	1020.300

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.