

## Płyty bazowe

1102.100



### Opis produktu

#### Material


- Stal hartowana, szlifowana

#### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek



Odstępy wpustów  $70 \pm 0,01$ .

### Informacje do zamówienia

System	Wymiary		Ilość wpustów teowych	[kg]	Nr art.
	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>			
V70	300	105	3 x 3	21	1102.100

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.