

## Płyty bazowe

1500.300



### Opis produktu

#### Material


- Żeliwo szare, szlifowane

#### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek





### Informacje do zamówienia

System	Wymiary								y	Dla śrub	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów	[kg]	Nr art.
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h ±0,02	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>3</sub>	c	l <sub>3</sub>						
L12	400 x 500	40	12	M12	150	150	50	200	12	M12	4	8 x 10	56	1500.300

Przykład aplikacji







## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.