

Płyty bazowe

1500.400



Opis produktu

Material

- Żeliwo szare, szlifowane

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

System	Wymiary										y	Dł. śrub	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów	[kg]	Nr art.
	b ₁ x l ₁	h ±0,02	d ₁	d ₂	a	b ₂	b ₃	c	l ₂	l ₃						
L12	500 x 500	40	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 10	65	1500.400

Przykład aplikacji







Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.