

Płyty pionowe

1506.300



Opis produktu

Materiał


- Żeliwo GG

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.


Rysunek




Informacje do zamówienia

System	Wymiary											y	Dla śrub	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów	[kg]	Nr art.
	l ₁	l ₂	h ₁	h	h ₂	d ₁	d ₂	a	b ₂	l ₄	s	[mm]	[mm]				
L12	400	500	400	475	100	12	M12	150	150	150	80	12	M12	4	10 x 8	168	1506.300

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.